

OptiBond™ Universal

Adhesión fiable a todo tipo de superficies y sustratos, con cualquier técnica de grabado. Eficacia y flexibilidad unidas

- · Una botella. Una capa
- · Resistencia comprobada
- · Versatilidad total
- · Protección contra la sensibilidad posoperatoria

36519 Botella 5ml

P.V.P. recomendado 124,96€



Oferta 116€ 1 OptiBond Universal + segunda unidad a elegir*

*Segunda unidad a elegir entre las referencias:

36519 OptiBond Universal Botella 5ml

P.V.P. recomendado 124,96€

25881 E OptiBond FL Primer

P.V.P. recomendado 128,06€

25882 E OptiBond FL Adhesivo Botella 8ml

P.V.P. recomendado 128,06€

29692 OptiBond Solo Plus Botella 5ml

P.V.P. recomendado 133,39€









OptiBond™ Gel Etchant

Ácido fosfórico en gel 37.5%

Grabado de dentina y esmalte. Excelente visibilidad durante la aplicación gracias a su color violeta. Su viscosidad garantiza que no se escurra. Se enjuaga fácilmente.

ales, 30 puntas

Oferta 51€/unidad, comprando 2

34632 Jeringa 30 g , 2 jeringas vacías intraorales, 30 puntas

P.V.P. recomendado 91,77€

Simplifica tu flujo de trabajo con la familia de composites SimpliShade



SimpliShade Universal

El Arte de las restauraciones simplificadas

Resistencia duradera, estética excepcional, mimetismo, retención de brillo y refracción de la luz como el diente natural.

Colores guía VITA equivalentes				
LIGHT	A1, B1, B2, C1, D2			
MEDIUM	A2, A3, C2, D3, D4			
DARK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4			

SimpliShade Jeringa 4g
P.V.P. recomendado 63,71€

SimpliShade Unidose 10 unidades P.V.P. recomendado 50,96€

SimpliShade Unidose 20 unidades

P.V.P. recomendado 76,46€

Oferta	43€/unidad, comprando 2		
Oferta	39€/unidad		
Oferta	59€/unidad		



SimpliShade Bulk Fill

Indicado para restauraciones de clases I-V, restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores, reconstrucción de muñones y reparación de defectos de restauraciones.

37211 jeringa x 4g

P.V.P. recomendado 66,00€

37212 Unidose (20 monodosis x 0.25g)

P.V.P. recomendado 87,50€

Oferta	43€/unidad, comprando 2		
Oferta	64€/unidad		
Oferta	U4 €/unidad		



SimpliShade Bulk Fill Flow

Indicado como base/liner en restauraciones directas de clase I y clase II, sellado de fosas y fisuras, restauración de cavidades pequeñas, restauraciones de clase III y clase V, obturación de socavaduras, reconstrucciones de muñones pequeños y reparación de restauraciones provisionales de resina y acrílico.

37217 jeringa 2x2g

P.V.P. recomendado 66,00€

37218 Unidose (20 monodosis x0.25g) P.V.P. recomendado 87,50€

Oferta	43€/unidad, comprando 2
Oferta	64€/unidad

Adapt SuperCap	Matrices				Referencia
	Dead-Soft Steel	0.030 mm	Alto 5.0 mm	C x 50	2161
	Dead-Soft Steel	0.030 mm	Alto 6.3 mm	C x 50	2162
	Non-Dead-Soft Steel	0.038 mm	Alto 5.0 mm	C x 50	2181
	Non-Dead-Soft Steel	0.038 mm	Alto 6.3 mm	C x 50	2182
08	Transparent	0.050 mm	Alto 5.0 mm	C x 50	2171
	Transparent	0.050 mm	Alto 6.3 mm	C x 50	2172

Supercap

Reposición de matrices del sistema SuperMat

P.V.P. recomendado 74,45€

Oferta

44€/unidad, comprando 2

Kerr

Harmonize™

Composite Universal con Tecnlogía ART

Restauraciones naturales, gracias a sus nanopartículas y la tecnología ART.

Disponible en:

Esmalte: 16 colores (escala VITA), 1 XL

Dentina: 7 colores, 1 XL2 Incisal: 5 incisales translucidos



Oferta

43€/unidad, comprando 2

Optidisc®

P.V.P. recomendado 84,64€

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

Jeringa 4g

Harmonize Jeringa

Tipo de disco	Indicado para	Anterior Superficie convexa o plana	Posterior Superficie convexa o plana	Zona interproximal
Extragrueso	Desbastado y contorneado			
C x 80	Para ajustar la forma geométrica primaria.	0	•	
Grueso/Medio	Acabado		ALC: N	
C x 100	Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria.	0	0	
Fino	Pulido			
C x 100	Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 μm.			
Extrafino	Pulido con brillo elevado			
C x 100	Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 μm.	0	0	0

Optidisc Reposiciones

P.V.P. recomendado 39,18€

Oferta 22€/unidad, comprando 2



Maxcem Elite™

Cemento de Resina Universal

Un cemento para cubrir todas sus necesidades*

* Para restauraciones que requieran aún más resistencia, combine Maxcem Elite Universal con OptiBond Universal.

Técnica de Cementación de restauraciones indirectas (excluyendo Carillas) con Maxcem Elite Universal y Optibond Universal

Maxcem Elite

I. Preparación de la restauración Disilicato de litio/porcelana 30 PSI Unidose



Metal/Zirconia 60 PSI Composite 15 PSI



II. Preparación del Adhesivo* Unidosis

Unidose **

Octobro OptiBond
Universal



*Opcional


Botella








IIIa. Aplicación del Adhesivo*



*Opcional

IIIb. Procedimiento de cementación de restauración indirecta (excluidas las carillas)





Reposiciones

2 Jeringas Automix x 5g + puntas 34058 Clear 34059 White 34060 Opaque 34061 Yellow

P.V.P. recomendado 154,59€

Oferta

66€/unidad, comprando 2

Kerr

Sealapex™

Sealapex es un sellador de conductos radiculares sin eugenol.

O 18432 1 x Sealapex Base, 1 x Sealapex Accelerator, 1

P.V.P. recomendado 40,68€



ENDODONCIA

Oferta

31,50€





Obturation Endodóntica

elements™ IC

- · Diseño ergonómico para un agarre cómodo y equilibrado
- · Carga completa de las baterías en menos de 3 horas
- Carga Inductiva: SIN CONECTORES ELÉCTRICOS entre las piezas de mano y la base
- Anillo de 360° en ambas piezas de mano para control y comodidad





elements IC Dual charge 973-0600-TYPEF

P.V.P. recomendado 3890,17€

Oferta

2.650€

Atacadores Manuales Buchanan

Su forma que se adapta perfectamente a la preparación final del conducto radicular, maximizando las fuerzas de condensación sobre el material de obturación sin ejercer una presión excesiva sobre el sistema radicular.

Con un extremo cónico de NiTi y un extremo de acero inoxidable, los obturadores manuales Buchanan se pueden utilizar en todas las técnicas de obturación habituales, incluyendo la condensación en caliente y en frío.

También son ideales para el relleno de conductos. El extremo de NiTi con código de color se puede utilizar para finalizar los procedimientos de condensación, incluso en los conductos con curvaturas más pronunciadas. Ambos extremos condensan y controlan la gutapercha.



974-0060 Buchanan Hand Plugger 0



974-0058 Buchanan Hand Plugger 1



974-0059 Buchanan Hand Plugger 2

Oferta

76,50€

P.V.P. recomendado 102,71€

Heat Plugger Buchanan



O 952-0031 Extra fino 04 O 952-0004 Fino 06 O 952-0005 Fino/medio 08 O 952-0006 Medio 10 O 952-0007 Medio/grande 12

P.V.P. recomendado 116,72€

Oferta

80€